

VCMT 110304, Clase: HBT020



Datos de pedido

Número de pedido	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Clase	HBT020
Velocidad de corte v _c aplicación principal	100 - 280 m/min
Profundidad de corte a _p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	PM
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	TiCN
Aplicación principal	Р

Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado