

**VCMT 160404, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Clase de artículo	22D

Descripción

VCMT 160404 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MM
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	MM
Recubrimiento	TiCN
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Material de corte	MD
Clase	HBT130
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado