

**VCMT 160408, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Clase de artículo	22D

Descripción

VCMT 160408 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MM
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HBT130
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Rompevirutas	MM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min

Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado