

Garant
**Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260296 16/11
GTIN	
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 1616H11
Calzo	269007 1
Tornillo para calzo	269013 1
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Longitud total L	100 mm
Tamaño del mango	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	29 mm

Anchura de función L ₄	20 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 1	269007 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 3	269023 3