

**Garant****Estantería encajable de ampliación ESD, Profundidad 500 mm, Altura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	972515 2000
GTIN	4062406256494
Clase de artículo	911

**Descripción****Ejecución:**

Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25 mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el asiento de travesaños / estantes. Bastidor vertical con tapones de plástico no conductores. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Debido a la gran estabilidad lateral no son necesarios tirantes diagonales estabilizadores. Los estantes tienen **recubrimiento de polvo ESD**. Un resorte galvanizado en cada estante establece un contacto seguro con el punto de puesta a tierra aplicado.

**Suministro:**

**Incluye cable de puesta a tierra ESD.**

**Lacado:**

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Nota:**

- **Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 5:1 se necesita una medida de protección contra volcado.**
- **Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductores ESD.**

**Descripción técnica**

Estante Anchura medida libre	900 mm
Carga del panel máxima	900 kg
Medidas de construcción estantería básica Anchura	975 mm
Anchura estante	946 mm
Número de estantes	4
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	120 kg
Grosor estante	38 mm
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	Profundidad 500 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas