

**Garant****Fresa de MDI GARANT Master Alu HPC HPC, DLC, Ø h6 DC: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	203115 10
GTIN	4062406249724
Clase de artículo	11X

**Descripción****Ejecución:**

Cabezal para fresar concebido **para el uso TPC. Resistencia optimizada** a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos. **Divisor de virutas 1xD** para una trituración de virutas controlada.

**Equilibrado** para la máxima seguridad en el proceso y protección de la máquina a un elevado número de revoluciones.

**Aplicación:**

Especial para fresado de **aluminio y metales no férricos**.

**Nota:**

$h_{m\acute{a}x.}$ : Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.

$a_{e\ m\acute{a}x.} = 0,1 \times D$  para el mecanizado TPC.

**Producto sucesor para n.º 202283, 202284.**

**Descripción técnica**

Tolerancia Ø nominal	h6
Ángulo de hélice	38 grados
Dirección de aproximación	Horizontal e inclinado
Voladizo $L_1$ incl. cuello	60 mm
Longitud total L	104 mm
Espesor medio de viruta $h_{m\acute{a}x.}$ para fresar TPC en aluminio que produce virutas cortas	0,06 mm
Ø de corte $D_c$	10 mm

Ø de mango $D_s$	10 mm
Ø de cuello $D_1$	9,5 mm
Forma del mango	HB
Longitud de filo $L_c$	51 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HB
Mango	DIN 6535 HB con h6
Número de dientes Z	4
Redondeo de esquinas $r_v$	0,1 mm
Serie	Master Alu
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	$0,1 \times D$
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	TPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio	adecuado	500 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	450 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	180 m/min	N
PE-HD	adecuado	140 m/min	N
PA 66	adecuado	180 m/min	N

PEEK	adecuado	130 m/min	N
PF 31	adecuado	110 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	160 m/min	N
POM GF25	adecuado	140 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	120 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	140 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	260 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	260 m/min	N
Cu	adecuado	140 m/min	N
CuZn	adecuado	120 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		