

KERN**Balanza de grúa tipo HCD, Intervalo de pesaje máximo: 150kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479434 150
GTIN	4045761214149
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

Pantalla LED con luz de fondo para la lectura cómoda incluso a gran distancia. Función Data-Hold para detener el valor indicado.

Gran movilidad gracias a la construcción ligera y estable. Duración de funcionamiento de la batería aprox. 20 horas.

Suministro:

Incluye mando a distancia con 2 pilas n.º 081561 tam. LR3. Balanza, incluye 4 pilas n.º 081561 LR6.

Descripción técnica

Carcasa profundidad	79 mm
Límite de error del valor máximo	0,2 %
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Temperaturas de funcionamiento	0 - 40 °C
Calibración	Precio a petición
Peso neto	1,1 kg

Longitud total	276 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
Carcasa altura	97 mm
Lectura	50 g
Carcasa anchura	194 mm
Intervalo de pesaje máximo	150 kg
Suministro de energía	con pilas
Indicador con iluminación de fondo	sí
Botón de valor de espera	sí
Duración de funcionamiento de la batería	20 h
Tipo de producto	Balanza colgante/de grúa

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3