

Garant

Portapinzas de gran apriete con función de seguridad, SK 50, Ø D1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	300767 16
GTIN	4062406261221
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.**
- **Sujeción centrada de herramienta con precisión de concentricidad óptima.**
- **Tornillo de ajuste longitudinal incorporado.**
- **Alimentación interna de refrigerante.**

Ventaja:

Seguro rápido y sencillo contra la extracción de la fresa a través de la superficie HB (Weldon). Unión positiva entre la fresa y el asiento. Contorno compacto, optimizado en cuanto a vibraciones.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficie HB. Muy adecuado para arranque de viruta pesado (HPC, TPC).

Suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Nota:

Las ranuras en la perforación de sujeción no sirven para el suministro de refrigerante. El suministro de refrigerante solo es posible directamente a través de la herramienta.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción hasta	520 Nm
Longitud de voladizo medida A	77 mm

Ø exterior portapinzas de sujeción D	45 mm
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Llave de gancho adecuada n.º 628400	45/50
Adaptador	SK 50
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Portapinzas de gran apriete

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/300767-16>