



## Surtido de puntas con herramienta de accionamiento Turbo 19 piezas, Número de piezas: 19



### Datos de pedido

Número de pedido	676205 19
GTIN	4013288214614
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Hasta **cuatro veces la velocidad de atornillado** mediante un **engranaje planetario** integrado en el mango, que se puede activar o desactivar pulsando un botón. La desconexión se recomienda para el ajuste de precisión y el apriete o aflojamiento definitivo de un tornillo con un par de giro elevado (hasta 14 Nm). Mango Kraftform con **soporte para punta Rapidaptor** para puntas de 1/4 pulgadas con mango C 6,3 y E 6,3.

Entrega en un estable estuche plegable textil con cierre por adherencia.

#### Ventaja:

- **Atornillado final potente y ajuste de precisión sencillo.**
- **Cuadruplica la velocidad de atornillado de forma puramente mecánica (sin batería).**

#### Contenido:

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 674200 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.º 674220 de cada tam. 1/89; 2/89; 3/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para hexágono interior: 1 ud. n.º 674244 de cada tam. 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Torx® interior: 1 ud. n.º 674250 de cada tam. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. tam. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Mango de destornillador: 1 ud. n.º 676390

## Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Quality Dress	Kraftform Kompakt Turbo 1
Herramienta de accionamiento	Carraca para vasos 1/4 pulgada
Herramienta de accionamiento	Soporte para destornilladores
Herramienta de accionamiento	1 carraca para puntas 1/4 pulgadas
Tipo de producto	Herramienta de puntas

## Accesorios

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm	674220 2/89
Mango de destornillador Turbo Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3	676390 6,3
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/89 mm	674220 3/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus con taladro Hexágono 4 mm	674244 4
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/89 mm	674200 3/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX20/89 mm	674250 TX20/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus con taladro Hexágono 3 mm	674244 3
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm	674200 2/89

Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX15/89 mm	674250 TX15/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/89 mm	674220 1/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus con taladro Hexágono 5 mm	674244 5
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus con taladro Hexágono 6 mm	674244 6
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX25/89 mm	674250 TX25/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX30/89 mm	674250 TX30/89
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/89 mm	674200 1/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX10/89 mm	674250 TX10/89