

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/23****Datos de pedido**

Número de pedido	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDQCR

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Ángulo de inclinación: 107,5 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 26 mm

Desplazamiento central L_3 : 15 mm

Descripción técnica

Longitud total L	22 mm
------------------	-------

Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCR
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	26 mm
Ángulo de inclinación	107,5 grados
Interfaz / punto separación	20 mm
Serie	Master Mute
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tornillo para plaquita	269023 2
Desplazamiento central L_3	15 mm
Sistema	QC
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 2	269023 2
Tornillo de amarre	269432
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500