

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/20****Datos de pedido**

Número de pedido	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SCLCR

Plaquita de corte adecuada: CC.. 09T3..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central L_3 : 13 mm

Descripción técnica

Ángulo de inclinación	95 grados
-----------------------	-----------

Interfaz / punto separación	20 mm
Sistema	QC
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	24 mm
Longitud total L	20 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Tornillo para plaquita	269023 2
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCR
Serie	Master Mute
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre	269406
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 3	269022 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre Tipo 2	269023 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500