

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/22****Datos de pedido**

Número de pedido	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDQCL

Plaquita de corte adecuada: DC.. 0702..

Ángulo de inclinación: 107,5 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central L_3 : 13 mm

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	269023 1
------------------------	----------

Serie	Master Mute
Sistema	QC
Interfaz / punto separación	20 mm
Desplazamiento central L ₃	13 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	24 mm
Ángulo de inclinación	107,5 grados
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCL
Longitud total L	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	269023 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre	269431
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500