

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/25****Datos de pedido**

Número de pedido	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDUCL

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 26 mm

Desplazamiento central L_3 : 15 mm

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	15 mm
------------------------------	-------

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	26 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tornillo para plaquita	269023 2
Longitud total L	20 mm
Sistema	QC
Serie	Master Mute
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCL
Interfaz / punto separación	20 mm
Ángulo de inclinación	93 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 2	269023 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre	269432
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500