

**HOLEX****Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 4xD, Ø DC m7: 31 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	235010 31
GTIN	4062406253622
Clase de artículo	22L

**Descripción****Ejecución:**

La broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.

Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.

**Tolerancia de perforación:** -0,05 / +0,3 mm

**Aplicación:**

Con plaquitas n.º 235030 – 235082.

Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

**Suministro:**

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).

**Recomendación:**

En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

**Descripción técnica**

Ø nominal D	31
-------------	----

Juego tornillo para plaquita reversible	232980 5 (TX15;3Nm)
Código ISO plaquita de corte	SOMT110408 / XOMT110406
Longitud del mango $L_s$	60 mm
Serie	HOLEX Pro
Ø de mango $D_s$	32 mm
Número de filos Z	1
para Ø pulgadas	1 7/32 pul
Longitud útil $L_1$	127 mm
Longitud total L	214 mm
Límite de ajuste máximo $V_{m\acute{a}x}$	0,35 mm
Longitud de voladizo $L_A$	154 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX15	659922 TX15
	659957 500

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

---