

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/24****Datos de pedido**

Número de pedido	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDUCL

Plaquita de corte adecuada: DC.. 0702..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central L_3 : 13 mm

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	269023 1
------------------------	----------

Longitud total L	21 mm
Sistema	QC
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ángulo de inclinación	93 grados
Desplazamiento central L ₃	13 mm
Serie	Master Mute
Interfaz / punto separación	20 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	24 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCL
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo de amarre	269407
Tornillo de amarre Tipo 4	269022 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 1	269023 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500