

Garant
Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/28

Datos de pedido

Número de pedido	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Clase de artículo	29D

Descripción
Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: STUCR

Plaquita de corte adecuada: TC.. 1102..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 24 mm

Desplazamiento central L_3 : 13 mm

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	13 mm
------------------------------	-------

Tornillo para plaquita	269023 2
Interfaz / punto separación	20 mm
Ángulo de inclinación	93 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	24 mm
Longitud total L	20 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	STUCR
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Sistema	QC
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre	269407
Tornillo de amarre Tipo 2	269023 2
Tornillo de amarre Tipo 4	269022 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500