

3M**Cinta adhesiva VHB™, negro, Ancho×Longitud (mm×m): 19X33****Datos de pedido**

Número de pedido	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Clase de artículo	08M

Descripción**Ejecución:**

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

El **3M™ 5962F** es sinónimo de fiabilidad en todos los ámbitos. Ofrece una capacidad de adaptación óptima a las superficies a pegar. Esta característica permite que las superficies tanto delgadas como estructuradas se puedan conectar sin tensión en toda la superficie.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

Descripción técnica

Temperatura de almacenamiento	20 °C
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar

Aplicación	Recubrir
Aplicación	Montaje
resistente a altas temperaturas hasta	120 - 150 °C
Capacidad de estiramiento	300 %
Quality Dress	5962F
Humedad del almacén	50 %
Adherencia de acero	5,5 N/mm
Longitud	33 m
Fecha de consumo preferente	12 mes
Masa adhesiva	Acrilato
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Espesor	1,6 mm
Particularidad	adaptable
Particularidad	amortiguador
Particularidad	resistente a la humedad
Color	gris
Anchura	19 mm
Material cubierta	Papel
Atributo del nombre de producto	negro
Tipo de producto	Cinta adhesiva