

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/30****Datos de pedido**

Número de pedido	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890; 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Interfaz / punto separación: 20 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SVUCR

Plaquita de corte adecuada: VC.. 1103..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 26 mm

Desplazamiento central L_3 : 16 mm

Descripción técnica

Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVUCR
--	-------

Serie	Master Mute
Sistema	QC
Longitud total L	20 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Tornillo para plaquita	269023 1
Desplazamiento central L ₃	16 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	26 mm
Interfaz / punto separación	20 mm
Ángulo de inclinación	93 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 1	269023 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Juego de tornillos para plaquitas reversibles 10 piezas	269413
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500