

**HOLEX**
**Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 2xD, Ø DC m7: 37mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 235000 37     |
| GTIN              | 4062406252991 |
| Clase de artículo | 22L           |

**Descripción**
**Ejecución:**

La broca maciza de plaquitas HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.

Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.

**Tolerancia de perforación:** -0,1 / +0,25 mm

**Aplicación:**

Con plaquitas n.º 235030 – 235082.

Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

**Suministro:**

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).

**Descripción técnica**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Ø de mango D <sub>s</sub>               | 40 mm                   |
| Ø nominal D                             | 37                      |
| Número de filos Z                       | 1                       |
| Longitud del mango L <sub>s</sub>       | 70 mm                   |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 6 (TX15;3Nm)     |
| Longitud útil L <sub>i</sub>            | 78 mm                   |
| Código ISO plaquita de corte            | SOMT13M510 / XOMT13M506 |

|   |   |
|---|---|
| Serie   | HOLEX Pro   |
| Longitud total L  | 178 mm  |
| Límite de ajuste máximo $V_{\text{máx}}$                | 0,35 mm   |
| Longitud de voladizo $L_A$                              | 108 mm  |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D   |
| Mango   | ISO 9766  |
| Empleo de taladro                                       | inicio de taladrado<br>inclinado con restricciones  |
| Empleo de taladro                                       | abombado con restricciones                          |
| Empleo de taladro                                       | taladrado de piezas en<br>paquete con restricciones |
| Empleo de taladro                                       | salida inclinada con restricciones                  |
| Empleo de taladro                                       | taladrado transversal con restricciones             |
| Empleo de taladro                                       | centrado con restricciones                          |
| Refrigeración interior                                  | sí  |
| Estrategia de arranque de virutas                       | HPC   |
| Tipo de producto  | Brocas de plaquitas reversibles                     |

## Accesorios

|   |             |
|---|-------------|
| Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX15  | 659922 TX15 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500  |