

**3M****Cinta adhesiva VHB™, gris, Ancho×Longitud (mm×m): 19X33****Datos de pedido**

Número de pedido	083786 19X33
GTIN	4054596196858
Clase de artículo	08M

**Descripción****Ejecución:**

**Cinta adhesiva de doble cara** de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

**3M™ GPH-110GF** consta de un núcleo de espuma adaptable y resiste temperaturas elevadas. Sirve para establecer de forma rápida y sencilla una unión fuerte, sólida y duradera.

**Nota:**

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

**Descripción técnica**

Adherencia de acero	3,7 N/mm
Masa adhesiva	Acrilato
Espesor	1,1 mm
Fecha de consumo preferente	24 mes
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Quality Dress	GPH-110GF
resistente a altas temperaturas hasta	150 - 230 °C

Longitud	33 m
Anchura	19 mm
Temperatura de almacenamiento	16 - 25 °C
Material cubierta	Película de PE siliconada
Humedad del almacén	40 - 65 %
Color	gris
Atributo del nombre de producto	gris
Tipo de producto	Cinta adhesiva