

Garant
Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: DM/40

Datos de pedido

Número de pedido	264838 DM/40
GTIN	4251414902442
Clase de artículo	29D

Descripción
Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264910; 264930; 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: DCLNR

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 48 mm

Desplazamiento central L_3 : 27 mm

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
---	-------

Longitud total L	35 mm
Ángulo de inclinación	95 grados
Calzo	259033 2
Tornillo para calzo	259027 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DCLNR
Serie	Master Mute
Brida, tornillo, junta tórica	259036 3
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Sistema	DM
Interfaz / punto separación	40 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	259027 2
Tornillo para calzo	259612
Unidad de brida Tipo 3	259036 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Unidad de brida	259505
Calzo	259224
Calzo Tipo 2	259033 2