

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/46****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264910; 264930; 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SCLCL

Plaquita de corte adecuada: CC.. 1204..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 49 mm

Desplazamiento central L_3 : 27 mm

Descripción técnica

Interfaz / punto separación	40 mm
-----------------------------	-------

Ángulo de inclinación	95 grados
Serie	Master Mute
Sistema	DM
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCL
Tornillo para plaquita	269023 4
Calzo	259033 2
Longitud total L	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Tornillo para calzo	269015 2
Ø perforación previa mínima D _{min.}	49 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 3	269022 3
Tornillo de amarre	269406
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre Tipo 4	269022 4