

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/51****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/51
GTIN	4251414902862
Clase de artículo	29D

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de roscar tamaño 16.

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264910; 264930; 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: DIL

Plaquita de corte adecuada: 16

Ángulo de inclinación: 90 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 48 mm

Desplazamiento central L_3 : 25 mm

Descripción técnica

Ángulo de inclinación	90 grados
Serie	Master Mute
Sistema	DM
Tornillo para calzo	269027 3
Cabezal de corte intercambiable código ISO	DIL
Longitud total L	35 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	48 mm
Brida, tornillo, junta tórica	279835 2
Calzo	279820 1
Plaquita de corte adecuada	16
Desplazamiento central L_3	25 mm
Interfaz / punto separación	40 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Unidad de brida Tipo 2	279835 2
Calzo Tipo 1	279820 1