

Garant GRIDLINE

**Puesto de trabajo de esquina con soporte de pie con tablero de bambú,
Longitud del tablero de trabajo: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	920106 1000
GTIN	4062406254971
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Puesto de trabajo de esquina para estación de trabajo. Regulación de la altura a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación. Con pie soporte de chapa de acero y tubo cuadrado, capacidad de carga **250 kg**.

Idóneo para:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. No es posible la regulación de la altura eléctrica del puesto de trabajo de esquina.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016 (no configurable), **paredes posteriores y laterales** gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Al combinar el puesto de trabajo de esquina con la estación de trabajo eLevel o eLevel+ es obligatorio utilizar chapas cortantes en la estación de trabajo.

Descripción técnica

Deslizante hasta profundidad de tablero	750 mm
Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
Tablero de trabajo profundidad	1000 mm

Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	750 - 1000 mm
Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Serie	Estación de trabajo
Anchura	1100 mm
Profundidad	800 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Peso	80 kg
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo	750-1000 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	mecánico
Grosor de plaquita	50 mm
Compensación de altura	25 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Puesto de trabajo de esquina

Accesorios

Juego de limpiador y aceite tratante Tipo 1	926403 1
---	----------