

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/50****Datos de pedido**

Número de pedido	264839 DM/50
GTIN	4251414902961
Clase de artículo	29D

Descripción**Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264910; 264930; 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SVUCL

Plaquita de corte adecuada: VC.. 1604..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 49 mm

Desplazamiento central L_3 : 27 mm

Descripción técnica

Interfaz / punto separación	40 mm
-----------------------------	-------

Tornillo para calzo	269015 2
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Sistema	DM
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	49 mm
Calzo	259033 5
Serie	Master Mute
Tornillo para plaquita	269023 3
Ángulo de inclinación	93 grados
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVUCL
Longitud total L	32 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	269023 1
Tornillo de amarre	269433
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre Tipo 3	269023 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500