


CNMG 120408, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Clase de artículo	22D

Descripción

CNMG 120408 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,45 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Rompevirutas	MF
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	TiCN

Clase	HBT130
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado