



CNMG 120408, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Clase de artículo	22D

Descripción

CNMG 120408 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PR
 Profundidad de corte a_p : 1,8 - 6 mm
 Avance f : 0,2 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Avance f	0,2 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PR
Radio angular	0,8 mm
Clase	HBT020
Asignación fino/desbaste	Acabado

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	1,8 - 6 mm
Aplicación principal	P
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado