


**CNMG 160608, Clase: HBT020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Clase de artículo	22D

**Descripción**

CNMG 160608 HBT020 Clase: HBT020  
 Rompevirutas: PM  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 280 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 280 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,45 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	TiCN
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 5 mm

Clase	HBT020
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PM
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado