

Garant
Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/1

Datos de pedido

Número de pedido	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Clase de artículo	29D

Descripción
Idóneo para :

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102; 320103; 320407 y 320408.

Refrigeración interior: sí

Interfaz / punto separación: 25 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: PCLNR

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima $D_{min.}$: 32 mm

Desplazamiento central L_3 : 17 mm

Descripción técnica

Interfaz / punto separación	25 mm
Calzo	320610 P01
Tamaño de placa	12 mm
Palanca articulada	320612 P01

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PCLNR
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Longitud total L	35 mm
Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro
Espiga elástica	320618 P01
Tornillo de palanca articulada	320611 P01
Ángulo de inclinación	95 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01