

**CNMG 160608, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Clase de artículo	22D

Descripción

CNMG 160608 HBT130 Clase: HBT130

Rompevirutas: MR

Profundidad de corte a_p : 2 - 6 mm

Avance f : 0,15 - 0,55 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Profundidad de corte a_p	2 - 6 mm
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD

Avance f	0,15 - 0,55 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MR
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 180 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HBT130
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado