

SWISS TOOLS

## Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/9



### Datos de pedido

Número de pedido	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Clase de artículo	29D

### Descripción

#### Idóneo para :

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102; 320103; 320407 y 320408.

Refrigeración interior: sí

Interfaz / punto separación: 25 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDQCR

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Ángulo de inclinación: 107,5 grados

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 32 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 17 mm

### Descripción técnica

Tornillo para plaquita	320626 S05/07
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	35 mm
Desplazamiento central $L_3$	17 mm

Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro
Interfaz / punto separación	25 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCR
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ángulo de inclinación	107,5 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

---

## Accesorios

Tornillo Torx n.º 2 Tipo 2	320624 2
----------------------------	----------