

Garant**Brocas espirales extralargas HSS N, Sin revestimiento, Ø DC h8 × longitud total L: 13X295mm****Datos de pedido**

Número de pedido	116245 13X295
GTIN	4062406264673
Clase de artículo	11B

Descripción**Ejecución:**

Con rectificado entre puntas preciso.

Broca de alto rendimiento vaporizada para taladrar agujeros especialmente profundos. Cuidar estrictamente **del vaciado frecuente de las virutas**.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112103, 112110 y 112160 con **ángulo de punta de 120°** para una máxima seguridad en el proceso

Descripción técnica

Ángulo de punta	118 grados
Ø nominal D_c	13 mm
Norma	DIN 1869
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	185,5 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Número de filos Z	2
Ø de mango D_s	13 mm
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta L_c	205 mm

Longitud total L	295 mm
Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Ángulo de hélice	38 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	50 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	32 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	21 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	18 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	5 m/min	P
GG(G)	adecuado	18 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		