



DNMG 150608, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 150608 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PF
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 330 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Recubrimiento	TiCN
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	PF

Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HBT020
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado