



DNMG 150604, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 150604 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PF
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 330 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Rompevirutas	PF
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HBT020
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604

Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado