

Garant
Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/16

Datos de pedido

Número de pedido	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Clase de artículo	29D

Descripción
Idóneo para :

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102; 320103; 320407 y 320408.

Refrigeración interior: sí

Interfaz / punto separación: 32 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SVQBR

Plaquita de corte adecuada: VB.. 1604..

Ángulo de inclinación: 107,5 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 40 mm

Desplazamiento central L_3 : 22 mm

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	320626 S05/07
Desplazamiento central L_3	22 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVQBR

Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro
Longitud total L	35 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Interfaz / punto separación	32 mm
Ángulo de inclinación	107,5 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo Torx n.º 2 Tipo 2	320626 2
----------------------------	----------