



SNMG 120404, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Clase de artículo	22D

Descripción

SNMG 120404 HBT020 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PF
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 330 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Clase	HBT020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Número de cambios/cortes	8
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado