

Garant
Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/17

Datos de pedido

Número de pedido	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Clase de artículo	29D

Descripción
Idóneo para :

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102; 320103; 320407 y 320408.

Refrigeración interior: sí

Interfaz / punto separación: 40 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SVQBR

Plaquita de corte adecuada: VB.. 1604..

Ángulo de inclinación: 107,5 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 50 mm

Desplazamiento central L_3 : 27 mm

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	320626 S05/07
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Tamaño de placa	16 mm
Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro

Cabezal de corte intercambiable código ISO	SVQBR
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Longitud total L	40 mm
Interfaz / punto separación	40 mm
Ángulo de inclinación	107,5 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo Torx n.º 2 Tipo 2	320626 2
----------------------------	----------