



**SNMG 120408, Clase: HBT020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Clase de artículo	22D

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	1,8 - 6 mm
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,2 - 0,6 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Clase	HBT020
Recubrimiento	TiCN
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	PR
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado