

Garant

Brocas espirales extralargas HSS-E FS, Sin revestimiento, Ø DC h8 × longitud total L: 6,8X225mm



Datos de pedido

Número de pedido	116250 6,8X225
GTIN	4062406265946
Clase de artículo	11B

Descripción

Ejecución:

Con rectificado entre puntas preciso.

Destalonado especial de 4 chaflanes para una buena guía en la perforación. Ranuras brillantes, biseles nitrurados.

Con afilado forma C.

Ventaja:

Broca especial para taladros profundos. Para taladros especialmente profundos o hundidos. La espiral de ranura plana permite una buena evacuación de viruta; por este motivo, en las perforaciones especialmente profundas, los vaciados de virutas son menos frecuentes.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C.$$

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso

Descripción técnica

Longitud total L	225 mm
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,07 mm/rev,
Ø de mango D _s	6,8 mm
Ø nominal D _C	6,8 mm
Número de filos Z	2
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	144,8 mm

Ángulo de punta	130 grados
Tolerancia Ø nominal	h8
Norma	DIN 1869
Longitud de la ranura de viruta L _c	155 mm
Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E
Tipo	FS
Ángulo de hélice	38 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	55 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	30 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	32 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	20 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	4 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	20 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		