

**SNMG 120408, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBT130
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Rompevirutas	MR
Avance f	0,15 - 0,55 mm/rev,
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	8
Profundidad de corte a_p	2 - 6 mm
Radio angular	0,8 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 180 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado