


TNMG 160404, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Rompevirutas	MF
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado