


**SNMG 120404, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	TiCN
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	8
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBT020
Rompevirutas	PM

Velocidad de corte v_c aplicación principal

100 - 280 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado