


**TNMG 160404, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HBT020
Aplicación principal	P
Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Rompevirutas	PF
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado