



SNMG 120408, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Rompevirutas	PM
Aplicación principal	P
Clase	HBT020
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Número de cambios/cortes	8
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado