


TNMG 160408, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Clase de artículo	22D

Descripción

TNMG 160408 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PM
 Profundidad de corte a_p : 0,8 - 5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,45 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 280 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,8 mm
Clase	HBT020
Número de cambios/cortes	6
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408

Rompevirutas	PM
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado