

HOLEX**VNMG 160404, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	MF
Rompevirutas	MF
Recubrimiento	TiCN
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Clase	HBT130
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado