

**VNMG 160404, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	MF
Número de cambios/cortes	4
Rompevirutas	MM
Clase	HBT130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404

Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado