


**WNMG 060404, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBT020
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	PF
Número de cambios/cortes	6

Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado