



WNMG 080404, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Clase de artículo	22D

Descripción

WNMG 080404 HBT020 Clase: HBT020

Rompevirutas: PF

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 330 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PF
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Recubrimiento	TiCN
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Clase	HBT020
Número de cambios/cortes	6
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado