



WNMG 060408, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Clase de artículo	22D

Descripción

WNMG 060408 HBT020 Clase: HBT020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte a_p : 0,8 - 5 mm

Avance f : 0,1 - 0,45 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 280 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Número de cambios/cortes	6
Material de corte	MD
Clase	HBT020
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,

Recubrimiento	TiCN
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Rompevirutas	PM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado